



## Паспорт материала Разделительный воск Wax-8

### Описание:

WAX-8 - это уникальный высокоглянцевый пастообразный воск. Создает устойчивый слой для многократного отделения деталей из матриц.

### Особенности:

1. Лидер индустрии среди пастообразных восков
2. Многократный эффект отделения
3. Рабочая температура до 120С

**Необходимые инструменты:** Мягкая ткань из 100% хлопка.

**Подготовка формы:** Новые формы должны быть полностью отверждены между нанесениями слоев разделительного воска.

**Защитные меры:** Примите меры по защите глаз и кожи.

**Данные по безопасности:** Для всех продуктов имеются паспорта безопасности материалов.

**Пожалуйста, проконсультируйтесь перед использованием данного продукта.**

**Совет профессионала:** Для получения высококачественных деталей тщательно очистите и отполируйте их перед использованием воска.

Должна быть комнатная температура выше 50°F (10°C).

### Как использовать на новых матрицах

1. На новые матрицы нанесите от 5-ти до 8-ми слоев воска вручную. Делайте паузу примерно 10 минут между каждым слоем.
2. Используйте мягкую хлопковую ткань
3. Делайте паузу примерно 20 минут между каждым слоем.
4. От 5-ти до 8-ми слоев достаточно что бы матрица была готова к использованию.
5. Обработайте матрицу 1-м - 2-мя слоями после каждого использования.

### Предупреждение

Попадание на кожу: Тщательно промойте открытый участок водой. Если раздражение кожи не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в глаза: Немедленно промойте глаза большим количеством воды. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

Прием внутрь: Выпейте 1 или 2 стакана воды. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

### Упаковка:

311 гр/металлическая банка, 12 банок в коробке.

### Хранение:

Хранить в закрытой таре при температуре не выше 25 С.  
При соблюдении условий срок хранения 24 мес.